



BIOSAN BAC SPRAY

Preparato alcolico spray

CARATTERISTICHE

Il **BIOSAN BAC SPRAY** è una soluzione alcolica ad elevato tenore in alcol (superiore al 95% sul prodotto sfuso) leggermente alcalina e additivata con un tensioattivo cationico (DDAC - didecildimetilammoniocloruro) confezionata in bombola spray in banda stagnata da 400 ml **dotata di uno speciale ugello erogatore che ne consente lo svuotamento totale dopo l'azionamento**. Si tratta di un prodotto che presenta una bassissima residualità ed in grado di conferire un effetto antistatico alle superfici. Le principali caratteristiche si possono così riassumere:

- ✓ Idoneo per vari tipi di superfici dure
- ✓ Basso costo d'impiego
- ✓ Assenza di azioni corrosive
- ✓ Bassa tossicità
- ✓ Efficace nella diffusione ambientale del contenuto alcolico.



IMPIEGHI

Industria

Versatile e pratico negli ambienti dei vari reparti; negli uffici; servizi igienici; spogliatoi.

Lavorazione alimenti

Negli ambienti di lavorazione e nei laboratori di produzione. Nelle celle frigorifere negli spogliatoi del personale

Mense, comunità, palestre e piscine

Per gli ambienti e gli spogliatoi.

Ambulatori e cliniche.

Dove si intenda erogare alcol nell'ambiente: Ambulatori, corridoi, laboratori d'analisi, sale

d'attesa, ambulanze, ambulatori veterinari, servizi igienici.

Trasporti

Autobus, taxi, macchine a noleggio, camper e roulotte, aerei, carrozze ferroviarie.

MODALITA' D'USO

Il **BIOSAN BAC SPRAY** può essere utilizzato in due modi:

1. Posizionare la bombola verticalmente su di una superficie stabile al centro dell'ambiente (ad esempio sul pavimento o un tavolo). Bloccare l'erogatore su spruzzatura continua **azionandolo a fondo** in modo da nebulizzare tutta una bombola, il cui contenuto è sufficiente per un volume di circa 40 - 50 M³. Lo svuotamento completo richiede circa 8 minuti. **Durante lo svuotamento gli ambienti NON devono essere occupati da persone.**
2. Azionando leggermente la valvola **sempre mantenendo la bombola verticale** è possibile ottenere un'erogazione discontinua. In questa modalità è possibile utilizzare il prodotto per irrorare un panno o della carta monouso che potrà venire poi utilizzata per la pulizia delle superfici o di vari oggetti (monitor e tastiere di PC; cellulari; scrivanie; piani di lavoro, ecc.). L'azione meccanica consentirà in questo modo di ottenere **un'azione pulente e detergente.**

Attenzione: il prodotto contiene sali d'ammonio quaternari e può causare irritazione alle vie respiratorie durante l'erogazione. Nell'utilizzo utilizzare i DPI indicati nella scheda di sicurezza. Il prodotto è infiammabile

Verificare sempre preliminarmente la compatibilità del prodotto verso i materiali

DATI CHIMICO FISICI

Aspetto	: bombola aerosol da 400 ml
Odore	: alcoolico
Pressione	: 5.5-6.5 bar
Codice	: K00751S0